


적외선 온도센서

OWL-7506-ABOA

단종제품

대체 제품: TW7001 + E35065

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압

[V]

20...250 AC/DC

양극성 전환 방지

아니오

출력

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

10,5

최대 전압강하 스위칭 출력
AC

[V]

10,5

최소부하전류

[mA]

15

최대 누수 전류

[mA]

7

스위칭 출력 AC의 영구적 전
류 등급

[mA]

200; (250 (...50 °C))

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

50

스위칭 출력의 단시간 전류 정
격

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

스위칭 주파수 AC

[Hz]

20

스위칭 주파수 DC

[Hz]

25

쇼트 방지

아니오


과부하 방지

아니오



적외선 온도센서

OWL-7506-ABOA

범위		
히스테리시스 검출 영역	[%]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 58 / L = 200
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
조언	단종제품	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x 7/8"		
		
연결부		
		
참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동		