


적외선 온도센서

OWI-BPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TW7000

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	20; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	150
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

레인지 조정가능	yes
파장영역 [μm]	6...14

반응시간

반응시간 [s]	< 500
----------	-------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
보호등급	IP 65


OW5020



적외선 온도센서

OWI-BPKG

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
스레드 지정	M30 x 1,5	
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅	
렌즈 재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
	나사 드라이버	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색