




1 빛광선



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	11; ((24 V))
보호 클래스		III
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 10
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	300
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	2600
UL 인증서	UL 인증서 번호	E013
기계적 데이터		
무게	[g]	32,4

투과형 센서 투광기

O6S-00KG/0,30m/US

하우징		정사각형
크기	[mm]	35,4 x 13 x 21
재질		하우징: ABS; PPSU; 실링: EPDM
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
조임 토크	[Nm]	0,5

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	


전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

커넥터: 1 x M12; 코딩: A




연결부





다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: 간격 [mm]

y: 초과 이득 요소