


O8S200



투과형 센서 투광기

O8S-00KG/2,0M



1: 빛광선



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	12; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 3
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	200
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역


O8S200



투과형 센서 투광기

O8S-00KG/2,0M

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	2912
UL 인증서	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	UL 인증서 번호	E027
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	40
하우징		정사각형
크기	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
재질		하우징: ABS; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC, 흑색, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm ²		
연결부		




BN	코어 색상
BK	갈색
BU	흑색
	청색



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: 간격 [mm]

y: 초과 이득 요소