




1 커버
상부와 하부 렌즈에서 각각 하나의 전달 2극 진공관(diode)



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	3,5
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 50
레인지 조정가능		아니오



투과형 센서 투광기

OAS-000A

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	1500
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	393
기계적 데이터		
무게	[g]	278
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20514
		나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5		
연결부		

