




미러 반사형 센서

OAP-FKOA/VRG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OA0106

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
 왼쪽 렌즈의 수신기
 렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	2
보호 클래스		II
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

전기적 디자인	릴레이
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
접촉 부하	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



미러 반사형 센서

OAP-FKOA/VRG

스위칭 주파수 AC	[Hz]	10
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

감지범위	[m]	< 8
레인지 조정가능		yes
편광필터 사용가능		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리

구성 부품		앵글 브래킷
		나사 드라이버

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²

연결부

