




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OA0102
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
 뒷쪽 렌즈의 수신기



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	3,5
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		릴레이



투과형 센서 수광기

OAE-FKOA/O.MONTZU

출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)	
접촉 부하	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
스위칭 주파수 AC	[Hz]	10
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트 방지	아니오	
과부하 방지	아니오	

범위

투광기 / 수광기	수광기	
감지범위	[m]	25...50; (사용하는 발신인에 의존함)
레인지 조정가능	yes	

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급	IP 65	

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	271

기계적 데이터

무게	[g]	165
하우징	정사각형	
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질	PPO 수정함	
렌즈 재질	PMMA	
렌즈 정렬	측면 렌즈	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

전기적 연결

필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동	
-------	---	--

비고

비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 개수	


투과형 센서 수광기

OAE-FKOA/O.MONTZU

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5

연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 5 A 신속한 작동

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

