




8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



- A 활성 요소
- P 수동 요소
- 1 LED 주황색
- 2 LED 적색
- 3 LED 녹색
- 4 LED 황색
- 5 디스플레이



제품 특성

빛의 형태

적외선

전기적 디자인

PNP



안전 라이트그리드

OYD0910-04-4-06-P-1


보호등급	IP 65	
어플리케이션		
보호기능	신체보호를 위한 액세스 보호구역	
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	20
동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	250
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 10
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	950
출력		
전기적 디자인		PNP
OSSD 출력 수		2
OSSD 출력을 통한 최대 전류	[mA]	500
부하		
쇼트방지		yes
범위		
보호된 영역 높이	[mm]	910
빔 수		4
보호 영역 너비 (낮은 광도)	[m]	0...6
보호 영역 너비 (높은 광도)	[m]	0...6
액티브/패시브 시스템		yes
반응시간		
반응시간	[ms]	10,5
작동 조건		
적용장소	EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션	
주변온도	[°C]	-10...55
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급	IP 65	
테스트 / 인증서		
EMC	IEC 61496-1	
쇼크 내구성	IEC 61496-1	
진동 내구성	IEC 61496-1	
안전 매개변수		
ESPE 타입 (IEC 61496-1)	4	
요구 사항 준수	ISO 13849-1: 2015 카테고리 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
수명 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	5,0E-09
기계적 데이터		
무게	[g]	9200

안전 라이트그리드

OYD0910-04-4-06-P-1

크기	[mm]	1136 x 50 x 60	
재질		하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC	
길이 L	[mm]	1136	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	투광기	4 x LED	
	투광기	LC-디스플레이	
액세서리			
구성 부품	조립부품으로서의 직각자: 6		
	조립용 너트: 6		
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m; 1 mm²인 크로스-섹션 전선용

연결부

