


OGS501



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90°



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 25
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	1000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	629

기계적 데이터

무게	[g]	125,1
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
스레드 지정		M18 x 1
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; EPDM


OGS501



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/2M

렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색