


OGS700



투과형 레이저 센서 투광기

OGSLOOKG/US100



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	1
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	13
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	655
Typ. 수명 [h]	50000

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 60
레인지 조정가능	아니오
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm]	3; (60 m)
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	312
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건

주변온도 [°C]	-10...60
보호등급	IP 65; IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
레이저 보호등급	1



투과형 레이저 센서 투광기

OGSLOOKG/US100

레이저 보호에 관한 참고사항	주의:	레이저광선
	레이저 클래스:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF	[년 (해)]	1018

기계적 데이터		
무게	[g]	64,3
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정		M18 x 1
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; EPDM
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2

비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

