
OGS100

투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/US



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	645
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 8
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	600
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67; (상응하는 커넥터와의 접속)
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1899
기계적 데이터		
무게	[g]	14,3
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 44
스레드 지정		M18 x 1

OGS100

투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/US

재질	하우징: ABS	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

