




제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 20
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	800
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	755

기계적 데이터

무게 [g]	245,8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
스레드 지정	M18 x 1
재질	하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM


OGS301



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/6M

렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

