




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

제품 특성

빛의 형태	적색 광선; 녹색 광선; 적색광선
하우징	정사각형

어플리케이션

어플리케이션	색상 인식; 미러반사형 작동; 직접반사형 작동
--------	---------------------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...30 DC; (최대 잔류 리플: 5 Vss)
전류소모	[mA]	80
보호 클래스		II
빛의 형태		적색 광선; 녹색 광선; 적색광선




칼라 센서


ODC-MNKG/US-100

Typ. 수명	[h]	100000	
서비스 수명 기준 온도	[°C]	25	
출력			
전기적 디자인		NPN	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100	
스위칭 주파수 DC	[Hz]	300	
범위			
감지범위	[m]	0,1...0,25; (미러반사형 작동)	
검출간격	[mm]	< 12,5; (직접반사형 작동 ± 2)	
최대 라이트 스폿 너비	[mm]	2	
최대 라이트 스폿 높이	[mm]	4	
라이트 스폿 직경 관함		검출간격	
반응시간			
반응시간	[s]	< 2,5	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-10...55	
보호등급		IP 67	
외부광선에 대한 최대 내구성	[klx]	20	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
크기	[mm]	53 x 30 x 80	
재질		아연 주조합	
렌즈 재질		유리	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색	
	동작원리	1 x LED, 황색	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |