




제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 25
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 4
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	700
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1597
기계적 데이터		
무게	[g]	35,5
하우징		나선형 홈이 파여진 형태

OF5021



투과형 센서 투광기

OFS-OOKG/US-100

크기	[mm]	M12 x 1 / L = 74
스레드 지정		M12 x 1
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

