




압력 트랜스미터

PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ IW

단종제품

대체 제품: PT5443

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 씰링
조임 토크 25 Nm



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
측정범위 [bar]	0...40
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C]	-25...90
최소 버스트 압력 [bar]	1000
정격압력 [bar]	200
압력 타입	상대압력

전기적 데이터

동작 전압 [V]	8,5...36 DC
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
--------------	--------------

출력

출력의 전체 수	1
----------	---



압력 트랜스미터

PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ /W

출력 시그널		아날로그 시그널	
아날로그 출력 수		1	
아날로그 전류 출력 [mA]		4...20	
최대 부하 [Ω]		775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)	
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위 [bar]		0...40	
정확성 / 편차			
반복성 [간격의 %]		< ± 0,15; (온도 변동 < 10 K)	
특성곡선 이탈 [간격의 %]		< ± 2,0; (조임 토크, 영점 그리고 간격 오류로 인한 드리프트를 포함)	
선형 편차 [간격의 %]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
히스테리시스 편차 [간격의 %]		< ± 0,2	
장기 견고성 [간격의 %]		< ± 0,05; (6개월 마다)	
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K]		< ± 0,15; (-25...90 °C)	
온도 계수 스펠 [간격의 % / 10K]		< ± 0,2; (-25...90 °C)	
반응시간			
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms]		3	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-25...90	
저장온도 [°C]		-40...100	
보호등급		IP 67; IP 69K	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	4 kV 커플링 집게
		EN 61000-4-5 Surge	1 kV DC-기구들에 의한 신호
		EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터			
무게 [g]		72,8	
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PA	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)	
최소 압력 주기		5 천만	
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 1/4 외부 스레드	
비고			
비고		BFSL = Best Fit Straight Line	
		LS = 한계점 설정	
포장당		1 갯수	



압력 트랜스미터

PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ IW

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

