




투과형 센서 수광기

OFE-FPKG/4M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징 나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리 투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 25
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 60
스레드 지정	M12 x 1
재질	황동 니켈도금함



OF5069



투과형 센서 수광기

OFE-FPKG/4M

렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
연결부		



BN =
BU =
BK =

코어 색상 :
갈색
청색
흑색



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

