



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...90 AC/DC
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력


출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	9,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	9,5
최소부하전류	[mA]	10
최대 누수 전류	[mA]	5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	50
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	70



미러 반사형 센서

OGR-DBOA/S

쇼트방지	아니오	
과부하 방지	아니오	
범위		
감지범위	[m]	< 2,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정	M18 x 1	
재질	황동 니켈도금함	
렌즈 재질	유리	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색