OG5011


직접 반사형 센서

OGT-DPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGH501

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

OG5011


직접 반사형 센서

OGT-DPKG

범위			
검출간격	[mm]	2...100; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		황동 니켈도금함	
렌즈 재질		유리	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색