


미러 반사형 센서

OGR-HPKG/US-100-DPO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OG5086

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...50 DC
전류소모	[mA]	16; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

감지범위	[m]	< 3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
트리플 미러 감지범위	[m]	0,1...3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------



미러 반사형 센서

OGR-HPKG/US-100-DPO

보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 80
스레드 지정	M18 x 1	
재질	황동 니켈도금함	
렌즈 재질	유리	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

