


투과형 센서 수광기

OGE-FPKG/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OG5096

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



1 누름버튼

제품 특성

나선형 흠이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 24
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	2,5
기능 점검 출력	yes
기능 확인 출력의 최대 전압 강하	3,5
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	200
스위칭 주파수 DC	500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
-----------	-----

투과형 센서 수광기

OGE-FPKG/US-100

감지범위	[m]	< 15
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		나선형 흠이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정		M18 x 1
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

