



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGS700

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	30; ((30 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	675
Typ. 수명	[h]	50000

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	투광기
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	5
라이트 스폿 직경 관함	감지범위



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...35
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
레이저 보호등급		2
레이저 보호에 관한 참고사항	주의:	레이저광선
	펄스 성능:	<= 1 mW
	웨이브 길이:	675 nm
	주파수:	0,55 kHz
	임펄스 길이:	900 µs
	빔을 쳐다보지 마십시오.	
	레이저 광선에 노출시키지 마십시오.	
	레이저 클래스:	2
		EN 60825-1
기계적 데이터		
무게	[g]	0,062
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정		M18 x 1
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

연결부

