


투과형 센서 수광기

OGELFPKG/V4A/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 24
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	675

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V]	3,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 6
레인지 조정가능	yes
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm]	1



투과형 센서 수광기

OGELFPKG/V4A/US-100

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	10
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정		M18 x 1
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

