


투과형 센서 투광기

OGS-00KG/V4A/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGS300

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 17
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 15
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	2000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/V4A/US-100

기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5
스레드 지정	M18 x 1	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

