




디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

단종제품

대체 제품: PI2893 또는 PI2793

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
- 2 LEDs
- 3 프로그래밍 버튼



EC 1935/2004 EHEDG Tested



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1		
측정범위	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘		

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능		
설치	350° 회전되는 하우징		
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체		
매체 온도 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
최소 버스트 압력	350 bar	5070 psi	35 MPa
정격압력	100 bar	1450 psi	10 MPa
압력 타입	상대압력		



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes
-----------------------------------	-----

전기적 데이터	
동작 전압 [V]	20...32 DC
최소 절연 내구성 [MV]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	0,5
Switch-on 피크 전류 [mA]	6
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms]	30
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1

출력	
출력의 전체 수	1
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20, 도치된; (확장가능 1:4)
최대 부하 [Ω]	300
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위			
측정범위	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
아날로그 시작포인트	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
아날로그 끝포인트	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
증분	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
공장설정		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar

정확성 / 편차	
반복성 [간격의 %]	$< \pm 0,1$; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함, DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K]	$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
온도 계수 스펙 [간격의 % / 10K]	$< \pm 0,15$; (0...70 °C)

반응시간	
아날로그 출력 dAA를 위한 탭 핑 [s]	0,1...100
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms]	40

소프트웨어 / 프로그래밍	
파라미터 셋팅 옵션	제로 포인트; 스펙

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	238

기계적 데이터		
무게	[g]	437,6
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE	
재질 (침수부품)	세라믹 (99,9 % Al ₂ O ₃); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘	

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	4 x LED, 녹색
	기능표시	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
	측정값	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
디스플레이 유닛	bar; psi; MPa; 스펠의 % 표시	

비고		
비고	3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.	
포장당	1 갯수	


전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

연결부



- 1: 일반 작동
 2: 프로그래밍 작동(P = EPS- / FDT-인터페이스를 통한 의사소통)