PI1096


디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

단종제품
중단 날짜: 03/31/2024

대체 제품: PI1005 또는 PI1706
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.



1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
2 LEDs
3 프로그래밍 버튼
4 Aseptoflex-밀폐된 테두리
5 Aseptoflex식품계용 나사산

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex	
어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능	
설치	350° 회전되는 하우징	
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체	

PI1096

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

매체 온도	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
최소 버스트 압력	[bar]	50	
정격압력	[bar]	20	
압력 타입		상대압력	
세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음		yes	
전기적 데이터			
동작 전압	[V]	20...32 DC	
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)	
보호 클래스		III	
양극성 전환 방지		yes	
Power-on 지연시간	[s]	0,5	
Switch-on 피크 전류	[mA]	6	
Switch-on 피크 전류 지속시간	[ms]	30	
내장된 watchdog		yes	
입력 / 출력			
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1	
출력			
출력의 전체 수		1	
출력 시그널		아날로그 시그널	
아날로그 출력 수		1	
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20, 도치된; (확장가능 1:4)	
최대 부하	[Ω]	300	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위		-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar
아날로그 시작포인트	[bar]	-0,124...1,88	
아날로그 끝포인트	[bar]	0,5...2,5	
증분	[bar]	0,002	
공장설정		ASP = 0,000 bar	AEP = 2,500 bar
정확성 / 편차			
반복성	[간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)	
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)	
선형 편차	[간격의 %]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
히스테리시스 편차	[간격의 %]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)	
온도 계수 제로 포인트	[간격의 % / 10K]	< ± 0,05; (0...70 °C)	
온도 계수 스팬	[간격의 % / 10K]	< ± 0,15; (0...70 °C)	
반응시간			
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑	[s]	0,1...100	
최대 반응시간 아날로그 출력	[ms]	40	

PI1096

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

스프트웨어 / 프로그래밍			
파라메터 셋팅 옵션		제로 포인트; 스팬	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
저장온도	[°C]	-40...100	
보호등급		IP 67; IP 69K	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
		EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	238	
기계적 데이터			
무게	[g]	403,5	
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE	
재질 (침수부품)		세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
최소 압력 주기		1 억	
프로세스 커넥션		나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		디스플레이 유닛	6 x LED, 녹색
		기능표시	알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
		측정값	알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
디스플레이 유닛		bar; kPa; psi; inH2O; mWS; 스팬의 % 표시	
비고			
비고		3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.	
조언		새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.	
포장당		1 갯수	

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함




PI1096

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

연결부



1: 일반 작동
2: 프로그래밍 작동(P = EPS- / FDT-인터페이스를 통한 의사소통)