


미러 반사형 센서

OGP-DPKG/US/90°



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 22
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

트리플 미러 감지범위	[m]	3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	96



미러 반사형 센서

OGP-DPKG/US/90°

라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지	
편광필터 사용가능		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 68	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
MTTF		[년 (해)]	859
기계적 데이터			
무게		[g]	59,2
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
크기		[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
스레드 지정		M18 x 1	
재질		스텐레스; ABS	
렌즈 재질		PMMA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		너트: 2	
		잠금 워셔: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A			
			



미러 반사형 센서

OGP-DPKG/US/90°

연결부

