


OG5129



투과형 센서 투광기
OGS-00KG/US/90°



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		나선형 흡이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 19
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 9
레이저 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	3000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 68
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1714
기계적 데이터		
무게	[g]	58

OG5129



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/US/90°

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
스레드 지정	M18 x 1
재질	스텐레스; ABS
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

액세서리


구성 부품	너트: 2 잠금 워셔: 2
-------	-------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

