


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OH5-HPKG/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O8H206

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
Typ. 수명 [h]	75000
서비스 수명 기준 온도 [°C]	25

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	800
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위


검출간격 [mm]	1...30; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	4,5



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHH-HPKG/2M

라이트 스폿 직경 관함	최대 검출영역	
배후 배경 배제 기능	yes	
반응시간		
반응시간	[s]	< 0,6
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...50
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	28,2
하우징	정사각형	
크기	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
재질	ABS	
렌즈 재질	PMMA	
렌즈 정렬	측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안정한 영역	1 x LED, 황색 플래쉬
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색