




디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-100-REA01-MFRKG/US/ IP

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: PI2602

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
- 2 LEDs
- 3 프로그래밍 버튼



EHEDG Tested



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1		
측정범위	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0,1...10 MPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘		

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능		
설치	350° 회전되는 하우징		
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체		
조건부로 적합	요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용		
매체 온도 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
최소 버스트 압력	650 bar	9425 psi	65 MPa
정격압력	200 bar	2900 psi	20 MPa
압력 타입	상대압력		



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P

세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes
-----------------------------------	-----

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...32 DC
전류소모 [mA]	< 50
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	0,5
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
--------------	---------------------------

출력

출력의 전체 수	2
출력 시그널	스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인	PNP/NPN
디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	6
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20, 도치된; (확장가능 1:4)
최대 부하 [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
아날로그 전압 출력 [V]	0...10, 도치된; (확장가능 1:4)
최소 부하 내구성 [Ω]	2000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0,1...10 MPa
세트 포인트 SP	-0,8...100 bar	-13...1450 psi	-0,08...10 MPa
리셋 포인트 rP	-1...99,8 bar	-15...1448 psi	-0,1...9,98 MPa
아날로그 시작포인트	-1...75 bar	-15...1088 psi	-0,1...7,5 MPa
아날로그 끝포인트	24...100 bar	348...1450 psi	2,4...10 MPa
증분	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa
공장설정		SP1 = 25,0 bar	rP1 = 23,0 bar
		ASP = 0,0 bar	AEP = 100,0 bar

정확성 / 편차

스위칭 포인트 정확도 [간격의 %]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
반복성 [간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %]	< ± 0,5; (Turn down 1:1, 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함, DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P

선형 편차	[간격의 %]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차	[간격의 %]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
장기 견고성	[간격의 %]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트		
	[간격의 % / 10K]	$< \pm 0,2$; (0...70 °C)
온도 계수 스펠		
	[간격의 % / 10K]	$< \pm 0,2$; (0...70 °C)

반응시간

반응시간	[ms]	< 100
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0,1...100
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑	[s]	0,1...100
아날로그 출력에서 반응시간 단계	[ms]	25

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션	히스테리시스 / 온도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압 출력; 댐핑; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 제로 포인트; 스펠
------------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

기계적 데이터

무게	[g]	456
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE	
재질 (침수부품)	세라믹; PTFE; 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	디스플레이 유닛	4 x LED, 녹색
	스위칭 상태	LED, 황색
	기능표시	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
	측정값	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
디스플레이 유닛	bar; psi; MPa; 스펠의 % 표시	

비고

비고	3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.	
포장당	1 갯수	

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서



PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1

스위치 출력

OUT2

아날로그 출력