


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHH-HPKG/0,20M/AS

단종제품

대체 제품: O8H208

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
Typ. 수명 [h]	75000
서비스 수명 기준 온도 [°C]	25

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	800
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	1...30; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능	아니오



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHH-HPKG/0,20M/AS

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	4,5
라이트 스폿 직경 포함		최대 검출영역
배후 배경 배제 기능		yes

반응시간

반응시간	[s]	< 0,6
------	-----	-------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...50
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

기계적 데이터

무게	[g]	15
하우징		정사각형
크기	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
재질		ABS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안정한 영역	1 x LED, 황색 플래쉬


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,2 m, PVC

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



OH5017



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHH-HPKG/0,20M/AS

연결부

