


## 미러 반사형 센서

OHP-DPKG/0,20M/AS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O8P202

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 제품 특성

|       |       |
|-------|-------|
| 빛의 형태 | 적색 광선 |
| 하우징   | 정사각형  |

## 어플리케이션

|          |           |
|----------|-----------|
| 특수성(시스템) | 편광필터      |
| 동작원리     | 미러 반사형 센서 |

## 전기적 데이터

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 동작 전압 [V]         | 10...30 DC |
| 전류소모 [mA]         | < 20       |
| 보호 클래스            | III        |
| 양극성 전환 방지         | yes        |
| 빛의 형태             | 적색 광선      |
| Typ. 수명 [h]       | 75000      |
| 서비스 수명 기준 온도 [°C] | 25         |

## 출력

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 전기적 디자인                   | PNP          |
| 출력 기능                     | 어두워질때 켜지는 모드 |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50           |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 800          |
| 쇼트방지                      | yes          |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스           |
| 과부하 방지                    | yes          |

## 범위

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 트리플 미러 감지범위 [m] | 0,8; (트리플 미러 Ø 35 E20004) |
| 레인지 조정가능        | 아니오                       |



## 미러 반사형 센서

OHP-DPKG/0,20M/AS

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| 최대 라이트 스폿 직경 | [mm] | 10   |
| 라이트 스폿 직경 관함 |      | 감지범위 |
| 편광필터 사용가능    |      | yes  |

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| 반응시간 |     |       |
| 반응시간 | [s] | < 0,6 |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| 작동 조건 |      |          |
| 주변온도  | [°C] | -20...50 |
| 보호등급  |      | IP 67    |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 테스트 / 인증서 |              |  |
| EMC       | EN 60947-5-2 |  |

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| 기계적 데이터 |      |                   |
| 무게      | [g]  | 14                |
| 하우징     |      | 정사각형              |
| 크기      | [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 |
| 재질      |      | ABS               |
| 렌즈 재질   |      | PMMA              |
| 렌즈 정렬   |      | 측면 렌즈             |


|               |         |                 |
|---------------|---------|-----------------|
| 디스플레이 / 작동 요소 |         |                 |
| 디스플레이         | 스위칭 상태  | 1 x LED, 황색     |
|               | 불안정한 영역 | 1 x LED, 황색 플래쉬 |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 비고  |  |      |
| 포장당 |  | 1 갯수 |

## 전기적 연결

케이블: 0,2 m, PVC

커넥터: 1 x M8; 코딩: A





## 미러 반사형 센서

OHP-DPKG/0,20M/AS

### 연결부

