



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OI0002

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		I
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	10,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	10,5
최소부하전류	[mA]	15
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	35
쇼트방지		아니오



직접 반사형 센서

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

과부하 방지	아니오	
범위		
검출간격	[mm]	< 150
레인지 조정가능	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 65	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정	M30 x 1,5	
재질	PBT; PPO 수정합	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
	나사 드라이버	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x Ø 28 mm		