




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)




제품 특성		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
양극성 전환 방지		아니오
출력		
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	4
최대 누수 전류	[mA]	12
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	300
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	15
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	3...700; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	122
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역



직접 반사형 센서

OIT-FBOW

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	128
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결		
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
	나사 드라이버	
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

