


## 미러 반사형 센서

OIR-FBOW

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OI0001

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 제품 특성

하우징 나선편 홈이 파여진 형태

## 어플리케이션

동작원리 미러 반사형 센서

## 전기적 데이터

|           |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 주파수 AC    | [Hz] | 47...63     |
| 동작 전압     | [V]  | 20...250 AC |
| 양극성 전환 방지 |      | 아니오         |

## 출력

|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| 출력 기능                |      | 밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 AC    | [V]  | 4                       |
| 최대 누수 전류             | [mA] | 12                      |
| 스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 300                     |
| 스위칭 출력의 단시간 전류 정격    | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)  |
| 스위칭 주파수 AC           | [Hz] | 15                      |
| 쇼트 방지                |      | 아니오                     |
| 과부하 방지               |      | 아니오                     |

## 범위

|          |     |                           |
|----------|-----|---------------------------|
| 감지범위     | [m] | < 4; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
| 레인지 조정가능 |     | yes                       |

## 작동 조건


|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...60 |
|------|------|----------|



## 미러 반사형 센서

OIR-FBOW

|                                                          |  |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 보호등급                                                     |  | IP 65                                |                     |
| 테스트 / 인증서                                                |  |                                      |                     |
| EMC                                                      |  | EN 60947-5-2                         |                     |
| 기계적 데이터                                                  |  |                                      |                     |
| 무게                                                       |  | [g]                                  | 0,123               |
| 하우징                                                      |  | 나선형 홈이 파여진 형태                        |                     |
| 크기                                                       |  | [mm]                                 | M30 x 1,5 / L = 125 |
| 스레드 지정                                                   |  | M30 x 1,5                            |                     |
| 재질                                                       |  | PPO 수정합                              |                     |
| 렌즈 재질                                                    |  | 유리                                   |                     |
| 디스플레이 / 작동 요소                                            |  |                                      |                     |
| 디스플레이                                                    |  | 스위칭 상태                               | 1 x LED, 황색         |
| 액세서리                                                     |  |                                      |                     |
| 구성 부품                                                    |  | 잠금 너트: 2<br>나사 드라이버                  |                     |
| 비고                                                       |  |                                      |                     |
| 비고                                                       |  | 추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오. |                     |
| 포장당                                                      |  | 1 갯수                                 |                     |
| 전기적 연결                                                   |  |                                      |                     |
| 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |  |                                      |                     |
| 연결부                                                      |  |                                      |                     |



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동