




디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: PI2093 또는 PI1093

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 7 세그먼트 LED 디스플레이
- 2 프로그래밍 버튼
- 3 Aseptoflex-밀폐된 테두리
- 4 Aseptoflex식품계용 나사산
- 5 배선도 : PTFE



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1		
측정범위	-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex		

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능		
설치	350° 회전되는 하우징		
매체	액체 및 점성 매체		
매체 온도 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
최소 버스트 압력	350 bar	5070 psi	35 MPa
정격압력	100 bar	1450 psi	10 Mpa
압력 타입	상대압력		
세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes		



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

전기적 데이터			
동작 전압	[V]	20...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")	
전류소모	[mA]	< 60	
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)	
보호 클래스		III	
양극성 전환 방지		yes	
Power-on 지연시간	[s]	0,2	
내장된 watchdog		yes	
입력 / 출력			
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1	
출력			
출력의 전체 수		2	
출력 시그널		스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)	
전기적 디자인		PNP/NPN	
디지털 출력 수		2	
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250	
스위칭 주파수 DC	[Hz]	< 170	
아날로그 출력 수		1	
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20; (확장가능 1:4)	
최대 부하	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
아날로그 전압 출력	[V]	0...10; (확장가능 1:4)	
최소 부하 내구성	[Ω]	2000	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위	-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa
세트 포인트 SP	-0,8...25 bar	-12...363 psi	-0,08...2,5 MPa
리셋 포인트 rP	-0,9...24,9 bar	-13...362 psi	-0,09...2,49 MPa
아날로그 시작포인트	-1...18,8 bar	-15...272 psi	-0,1...1,88 MPa
아날로그 끝포인트	5,3...25 bar	76...363 psi	0,53...2,5 MPa
증분	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa
정확성 / 편차			
반복성	[간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)	
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)	
선형 편차	[간격의 %]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
히스테리시스 편차	[간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)	
온도 계수 제로 포인트	[간격의 % / 10K]	< ± 0,15; (0...80 °C)	



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서





PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

온도 계수 스펠		< ± 0,4; (0...80 °C)
[간격의 % / 10K]		
반응시간		
반응시간	[ms]	< 3
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0...4
단계별로 아날로그 출력 dAA 를 위한 댐핑	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
최대 반응시간 아날로그 출력	[ms]	3
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션	히스테리시스 / 원도; normally open / normally closed; 스위칭 로 직; 전류/전압 출력; 댐핑; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 회전되 며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 제로 포인트; 스펠	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터		
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L); 세라믹 기판에 PTFE 입힘; PTFE	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 적색
	기능표시	7 세그먼트 LED 디스플레이
	측정값	7 세그먼트 LED 디스플레이
디스플레이 유닛	bar; psi; MPa	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

연결부



OUT1
OUT2

스위치 출력
스위치 출력
아날로그 출력