




1 누름버튼



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 22
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		yes



직접 반사형 센서

OJB-FPKG/SO

쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	1...600; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)	
레인지 조정가능		yes	
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	60	
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...60	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	854	
기계적 데이터			
무게	[g]	73,7	
하우징		정사각형	
크기	[mm]	35 x 11 x 24	
재질		하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS	
렌즈 재질		유리	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
	작동	1 x LED, 녹색	
	동작원리	1 x LED, 적색	
전자적 잠금		yes	
액세서리			
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964		
	고정나사: 2 x M3 x 16		
	스프링 와셔: 2		
	너트: 2		
비고			
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"		
포장당	1 갯수		


직접 반사형 센서

OJB-FPKG/SO

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

