


## 미러 반사형 센서

OJP-FPKG/FO/0,15M/US



1 기능을 가지지 않은 누름버튼



## 제품 특성

|       |       |
|-------|-------|
| 빛의 형태 | 적색 광선 |
| 하우징   | 정사각형  |

## 어플리케이션

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 특수성(시스템) | 금으로 도금한 접촉점; 편광필터 |
| 동작원리     | 미러 반사형 센서         |

## 전기적 데이터

|             |            |
|-------------|------------|
| 동작 전압 [V]   | 10...30 DC |
| 전류소모 [mA]   | < 22       |
| 보호 클래스      | III        |
| 양극성 전환 방지   | yes        |
| 빛의 형태       | 적색 광선      |
| 웨이브 길이 [nm] | 660        |

## 출력

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 전기적 디자인               | PNP                      |
| 출력 기능                 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5                      |



## 미러 반사형 센서

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

|                      |         |                                                |
|----------------------|---------|------------------------------------------------|
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA]    | 200                                            |
| 스위칭 주파수 DC           | [Hz]    | 2000                                           |
| 쇼트방지                 |         | yes                                            |
| 쇼트방지 타입              |         | 펄스                                             |
| 과부하 방지               |         | yes                                            |
| <b>범위</b>            |         |                                                |
| 트리플 미러 감지범위          | [m]     | 0...2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)                    |
| 레인지 조정가능             |         | yes                                            |
| 최대 라이트 스폿 직경         | [mm]    | 64                                             |
| 라이트 스폿 직경 관함         |         | 최대 레인지                                         |
| 편광필터 사용가능            |         | yes                                            |
| <b>작동 조건</b>         |         |                                                |
| 주변온도                 | [°C]    | -25...60                                       |
| 보호등급                 |         | IP 67                                          |
| <b>테스트 / 인증서</b>     |         |                                                |
| EMC                  |         | EN 60947-5-2                                   |
| MTTF                 | [년 (해)] | 867                                            |
| <b>기계적 데이터</b>       |         |                                                |
| 무게                   | [g]     | 52,85                                          |
| 하우징                  |         | 정사각형                                           |
| 크기                   | [mm]    | 35 x 24 x 11                                   |
| 재질                   |         | 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS |
| 렌즈 재질                |         | 유리                                             |
| 렌즈 정렬                |         | 전면 센서                                          |
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b> |         |                                                |
| 디스플레이                | 스위칭 상태  | 1 x LED, 황색                                    |
|                      | 작동      | 1 x LED, 녹색                                    |
|                      | 동작원리    | 1 x LED, 적색                                    |
| 전자적 잠금               |         | yes                                            |
| <b>액세서리</b>          |         |                                                |
| 구성 부품                |         | 베이직 클립: 1, E20964                              |
|                      |         | 고정나사: 2 x M3 x 16                              |
|                      |         | 스프링 와셔: 2                                      |
|                      |         | 너트: 2                                          |
| <b>비고</b>            |         |                                                |
| 비고                   |         | cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"                        |
| 포장당                  |         | 1 갯수                                           |

# OJ5063



## 미러 반사형 센서

OJP-FPKG/FO/0,15M/US


### 전기적 연결

케이블: 0,15 m, PVC

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: Hytrel 8068; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



### 연결부



2

Teach