


투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 기능을 가지지 않은 누름버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 12
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5



투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1200
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 10
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	968
기계적 데이터		
무게	[g]	40,55
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 24 x 11
재질		하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		전면 센서
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
전자적 잠금		yes
액세서리		
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964	
	고정나사: 2 x M3 x 16	
	스프링 와셔: 2	
	너트: 2	
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


전기적 연결

케이블: 0,15 m, PVC

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: Hytrel 8068; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



2

Teach



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

