


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 누름버튼

제품 특성

하우징

정사각형

어플리케이션

동작원리

투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

전류소모

[mA]

< 12

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

200

스위칭 주파수 DC

[Hz]

1200

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스



투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/SO

과부하 방지	yes	
범위		
투광기 / 수광기	수광기	
감지범위 [m]	< 10	
레인지 조정가능	yes	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-25...60	
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	정사각형	
크기 [mm]	35 x 11 x 24	
재질	하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS	
렌즈 재질	유리	
렌즈 정렬	측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
전자적 잠금	yes	
액세서리		
구성 부품	고정나사: 2	
	스프링 와셔: 2	
	너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	


투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/SO

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

