


OJ5190



투명물체의 검출용 미러반사형 센서

OJPGFPKG/FO/0,15M/US



1 누름버튼



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
특수성(시스템)		편광필터
동작원리		미러 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 22
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5

OJ5190



투명물체의 검출용 미러반사형 센서

OJPGFPKG/FO/0,15M/US

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	0,2...1,5; (트리플 미러 50 x 50 mm E20722)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	64
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
편광필터 사용가능		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	867

기계적 데이터		
무게	[g]	41,1
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 24 x 11
재질		하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		전면 센서

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리		
구성 부품		고정나사: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2

비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

OJ5190



투명물체의 검출용 미러반사형 센서

OJPGFPKG/FO/0,15M/US

전기적 연결

케이블: 0,15 m, PVC

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

