


매립형 압력 트랜스미터

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: PM1606

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 조임 토크 20 Nm



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1			
측정범위	-0,13...2,5 bar	-130...2500 mbar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘			

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능		
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체		
매체 온도 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
최소 버스트 압력	50 bar	725 psi	5000 kPa
정격압력	20 bar	290 psi	2000 kPa
압력 타입	상대압력		



매립형 압력 트랜스미터

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes
-----------------------------------	-----

전기적 데이터	
동작 전압 [V]	14...30 DC
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
측정원칙	정수(hydrostatic)의

입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1

출력	
출력의 전체 수	1
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20
최대 부하 [Ω]	550; (U _b = 24 V; (U _b - 13 V) / 20 mA)
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위				
측정범위	-0,13...2,5 bar	-130...2500 mbar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
아날로그 시작포인트	-0,13...1,88 bar	-1,8...27,2 psi	-13...188 kPa	
아날로그 끝포인트	0,5...2,5 bar	7,3...36,3 psi	50...250 kPa	
증분	0,01 bar	0,1 psi	1 kPa	
공장설정		ASP = 0,0 bar	AEP = 2,50 bar	

정확성 / 편차	
반복성 [간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함, DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K]	< ± 0,1; (0...80 °C)
온도 계수 스펙 [간격의 % / 10K]	< ± 0,2; (0...80 °C)

반응시간	
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms]	3

소프트웨어 / 프로그래밍	
파라미터 셋팅 옵션	제로 포인트; 스펙

인터페이스	
통신 인터페이스	EPS

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-40...100
보호등급	IP 67



매립형 압력 트랜스미터

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

기계적 데이터

무게	[g]	534
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
재질 (침수부품)	세라믹 (99,9 % Al ₂ O ₃); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘	

비고

비고	3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

