






제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	120
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
감지범위	[m]	0...0,12; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65



광화이버 앰프

OKF-FPKG/6M

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	529
기계적 데이터		
무게	[g]	290
하우징		정사각형
크기	[mm]	50 x 19 x 35
재질		PPO 수정합
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		나사 드라이버
		고정나사: 2 x M4 x 25
		워셔: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2
비고		
비고		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
연결부		



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색

WH = 흰색