


미러 반사형 센서

OLP-FNKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5P502 + E11509 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태

적색 광선

하우징

정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)

편광필터

동작원리

미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...36 DC

전류소모

[mA]

< 37

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

660

출력

전기적 디자인

NPN

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

기능 확인 출력의 최대 전압
강하

[V]

3,5

기능체크 출력을 위한 최대 전
류 부하

[mA]

10



미러 반사형 센서

OLP-FNKG

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100; (200 (...50 °C))
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
감지범위	[m]	0,3...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
트리플 미러 감지범위	[m]	0,3...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	250
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
편광필터 사용가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PA; PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수


미러 반사형 센서

OLP-FNKG

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5

연결부



2

기능 점검 출력

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

