



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5S500 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 22
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
과 전압 제어장치		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 25
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	2000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

OL5040



투과형 센서 투광기

OLS-00KG/LS-400

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x 7/8"		