



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5E500 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

하우징	정사각형
-----	------

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 30
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
과 전압 제어장치	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100; (200 (...50 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 25



투과형 센서 수광기

OLE-FPKG/LS-400

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x 7/8" / M12; 코딩: A		
		
연결부		