


투과형 센서 수광기

OME-FKOW/T/LS-500



수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음



제품 특성

하우징

정사각형

어플리케이션

동작원리

투과형 센서

전기적 데이터

주파수 AC

[Hz]

47...63

동작 전압

[V]

24...240 AC/DC

최대 전원 소모

[VA]

6

보호 클래스

II

출력

전기적 디자인

릴레이

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)

접촉 부하

3A / 250 V AC

스위칭 주파수 AC

[Hz]

10

스위칭 주파수 DC

[Hz]

10

쇼트방지

아니오

시간 기록계

[s]

0 / 1 / 5 / 10 / 14

범위

투광기 / 수광기

수광기

감지범위

[m]

< 50

레인지 조정가능


yes

투과형 센서 수광기

OME-FKOW/T/LS-500

반응시간		
반응시간	[s]	< 10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...40
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	204,12
하우징		정사각형
크기	[mm]	73 x 45 x 49
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A; 잠금: 알루미늄, 무색 알루미늄으로 도금함



연결부

