


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

수신부가 하단부에 위치해 있음  
렌즈 상단부에 투광기 있음

## 제품 특성

|       |      |
|-------|------|
| 빛의 형태 | 적외선  |
| 하우징   | 정사각형 |

## 어플리케이션

|      |        |
|------|--------|
| 동작원리 | 투과형 센서 |
|------|--------|

## 전기적 데이터

|             |            |
|-------------|------------|
| 동작 전압 [V]   | 10...30 DC |
| 전류소모 [mA]   | < 80       |
| 보호 클래스      | II         |
| 양극성 전환 방지   | yes        |
| 빛의 형태       | 적외선        |
| 웨이브 길이 [nm] | 880        |

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 쇼트방지    | yes |
| 쇼트방지 타입 | 펄스  |
| 과부하 방지  | yes |

## 범위

|           |      |
|-----------|------|
| 투광기 / 수광기 | 투광기  |
| 감지범위 [m]  | < 50 |
| 레인지 조정가능  | 아니오  |



## 투과형 센서 투광기

OMS-OOKG/US-100

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| 최대 라이트 스폿 직경 | [mm] | 320  |
| 라이트 스폿 직경 관함 |      | 감지범위 |

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| <b>작동 조건</b> |      |          |
| 주변온도         | [°C] | -25...40 |
| 보호등급         |      | IP 67    |

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| <b>테스트 / 인증서</b> |                      |  |
| EMC              | IEC 1000-4-2/3/4/5/6 |  |


|                |      |                |
|----------------|------|----------------|
| <b>기계적 데이터</b> |      |                |
| 무게             | [g]  | 68,039         |
| 하우징            |      | 정사각형           |
| 크기             | [mm] | 73 x 45 x 49   |
| 재질             |      | ABS 강화된 유리 화이버 |
| 렌즈 재질          |      | PMMA           |

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b> |    |             |
| 디스플레이                | 작동 | 1 x LED, 녹색 |

|           |  |      |
|-----------|--|------|
| <b>비고</b> |  |      |
| 포장당       |  | 1 갯수 |

**전기적 연결**

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 알루미늄, 무색 알루미늄으로 도금함

**연결부**