



디스플레이가 있는 압력센서

PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ IV



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수 적색 / 녹색
- 2 LED 디스플레이 유닛 / 스위칭 상태
- 3 프로그래밍 버튼
- 4 회전 가능한 하우징의 상단부 345°



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1				
측정범위	-0,5...0,5 bar	-500...500 mbar	-7,26...7,26 psi	-201...201 inH ₂ O	-50...50 kPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈				

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
측정요소	세라믹-정전용량형 압력 측정셀		
어플리케이션	산업용 어플리케이션		
매체	액체 및 가스 매체		
매체 온도 [°C]	-25...80		
최소 버스트 압력	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
정격압력	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
진공 내구성 [mbar]	-1000		
압력 타입	상대압력; 진공		

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA]	< 35
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	0,3



디스플레이가 있는 압력센서

PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V

내장된 watchdog	yes
--------------	-----

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
--------------	---------------------------

출력

출력의 전체 수	2
출력 시그널	스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인	PNP/NPN
디지털 출력 수	2
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA] 250
스위칭 주파수 DC	[Hz] < 500
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력	[mA] 4...20; (확장가능 1:5)
최대 부하	[Ω] 500
아날로그 전압 출력	[V] 0...10; (확장가능 1:5)
최소 부하 내구성	[Ω] 2000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-0,5...0,5 bar	-500...500 mbar	-7,26...7,26 psi	-201...201 inH2O	-50...50 kPa
아날로그 시작포인트	-500...300 mbar	-7,26...4,36 psi	-201...120 inH2O	-50...30 kPa	
아날로그 끝포인트	-300...500 mbar	-4,36...7,26 psi	-120...201 inH2O	-30...50 kPa	

Factory setting / CMPT = 2

세트 포인트 SP	-494...500 mbar	-7,16...7,26 psi	-198...201 inH2O	-49,4...50 kPa
리셋 포인트 rP	-498...496 mbar	-7,22...7,2 psi	-200...199 inH2O	-49,8...49,6 kPa
SP 와 rP 사이의 최소 거리	6 mbar	0,06 psi	2 inH2O	0,6 kPa
증분	2 mbar	0,02 psi	1 inH2O	0,2 kPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

세트 포인트 SP	-494...500 mbar	-7,16...7,25 psi	-198...201 inH2O	-49,4...50 kPa
리셋 포인트 rP	-498...496 mbar	-7,22...7,19 psi	-200...199 inH2O	-49,8...49,6 kPa
SP 와 rP 사이의 최소 거리	5 mbar	0,06 psi	2 inH2O	0,5 kPa
증분	1 mbar	0,01 psi	1 inH2O	0,1 kPa

정확성 / 편차

스위칭 포인트 정확도	[간격의 %]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
반복성	[간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차	[간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; 6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트	[간격의 % / 10K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)
온도 계수 스펜		< ± 0,2; (-0...80 °C)



디스플레이가 있는 압력센서

PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V

[간격의 % / 10K]			
참고	DNV GL의 스위치 포인트 정확도, 선형성 오류: < ± 1%: < ± 1%		
반응시간			
반응시간	[ms]	< 1,5	
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr	[s]	0...50	
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0...4	
아날로그 출력 dAA를 위한 댐 핑	[s]	0...4	
최대 반응시간 아날로그 출력	[ms]	3	
소프트웨어 / 프로그래밍			
파라미터 셋팅 옵션	히스테리시스 / 원도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력		
인터페이스			
통신 인터페이스	IO-Link		
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)		
IO 링크 수정	1.1		
SDCI 표준	IEC 61131-9		
SIO 모드	yes		
필수 마스터 포트 타입	A; (핀 2 = 사용되지 않음: B)		
DevidIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID	
	Factory setting / CMPT = 2	468	
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	984	
참고	자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.		
Factory setting / CMPT = 2			
프로파일	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,3	
IO-Link 해상도 압력	[mbar]	1	
IO-Link 프로세스 데이터 (주 기적)	동작원리	bit 길이	
	압력	14	
	바이너리 스위칭 정보	2	
IO-Link 기능 (비주기적)	어플리케이션 특수 태그		
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
프로파일	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	3	
IO-Link 해상도 압력	[mbar]	0,5	
IO-Link 프로세스 데이터 (주 기적)	동작원리	bit 길이	
	압력	16	
	디바이스 상태	4	
IO-Link 기능 (비주기적)	바이너리 스위칭 정보	2	
	어플리케이션 특수 태그		
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
저장온도	[°C]	-40...100	
보호등급	IP 65; IP 67		



디스플레이가 있는 압력센서

PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V

테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	138
UL 인증서	UL 인증서 번호	J012
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	

기계적 데이터		
무게	[g]	238,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT/PC-GF30; PBT-GF20; PC	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); Al2O3 (96 %; 세라믹); 플루오르 탄성고무 (FKM)	
최소 압력 주기	1 억	
조임 토크	[Nm]	25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름)
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈	
통합된 제한 요소	no (can be retrofitted)	

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	4 x LED, 녹색 (mbar, kPa, psi, inH2O)
	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	측정값	알파벳 번호 디스플레이;; 적색 / 녹색 4 자릿 수

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



PN2169



디스플레이가 있는 압력센서

PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V

연결부



OUT1	스위치 출력
	IO-Link
OUT2	스위치 출력
	아날로그 출력
	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색