




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
----------	----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...36 DC
전류소모	[mA]	50; ((24 V))
최대 전원 소모	[VA]	1,2
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	630

출력

전기적 디자인	NPN
---------	-----



광화이버 앰프

OOF-FNKG/M16/KL6

출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2	
기능 점검 출력	yes	
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA]	200	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200	
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000	
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz]	전형적인	
쇼트방지	yes	
쇼트방지 타입	펄스	
과부하 방지	yes	
시간 기록계 [s]	0,001...0,1	

범위

감지범위 [m]	< 3,8; (투과형 센서)	
검출간격 [mm]	0...300; (직접 반사형 센서)	
레인지 조정가능	yes	

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션	자동 및 수동 스위칭포인트 설정; 로직 기능 AND, OR; 제 2차 스위칭포인트	
------------	---	--

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60	
보호등급	IP 65	

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

무게 [g]	528,4	
하우징	정사각형	
크기 [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
채널 수	6	
광화이버 접속	FE-11 / FT-11	
재질	하우징: ABS; 디스플레이 윈도: PMMA; LED 윈도: SEPS; 커버: 아연 주조합 플라스틱 코팅 (PA)	
렌즈 정렬	측면 렌즈	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly, 180° 가능한 디스플레이 회전 언어 선택 (독일어, 영어, 불어)
	스위칭 상태	6 x LED, 황색
전자적 잠금	yes	

액세서리

구성 부품	레일: 1 x 81 mm, EN 60715	
-------	-------------------------	--

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	


광화이버 앰프

OOF-FNKG/M16/KL6


전기적 연결

커넥터: 1 x M16

전기적 연결 - 연결부



연결부



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O

기능 점검 출력