




- 1 스위칭 출력 기능
- 2 전위차계 민감도



제품 특성

빛의 형태	적외선
-------	-----

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 30
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	860

출력

전기적 디자인	PNP/NPN; (자동화된 부하감지 PNP/NPN)
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	10000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm]	0,2
--------------------------	-----



광학 포크센서

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
프로파일	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
최소 프로세스 주기시간	[ms]3,2	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1089
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	744
기계적 데이터		
무게	[g]	56
크기	[mm]	25 x 10 x 45
포크깊이 D	[mm]	17
포크너비 W	[mm]	10
재질	하우징: 아연 주조함 흑색 알루미늄 도금함; 렌즈: 유리	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A		
		

연결부

